品番: EA469EJ-44

品名: Rc1·1/2"x400mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)



販売価格	<b>19,200円</b> (税抜)/21,120円(税込)				
カタログ価 格	19,200円(税抜)/21,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/13 18:19現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1096ページ				









## 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1100S-40A
呼称	40A	ねじサイズ	Rc 1-1/2"
対辺	78mm	全長	400mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限 る	使用温度	-40~200°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ: SUS304 ユニオン:: SCS13 (SUS304) ブレード: SUS304 プレスリング: SUS304 MK金具: SUS304 ガスケット: PTFE

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 ※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.