品番: EA469EJ-64

品名: Rc 1/2" x500mm フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ)



販売価格	8,340円(税抜)/9,174円(税込)				
カタログ価 格	8,340円(税抜)/9,174円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 16:44現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1096ページ				









## 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1100S-15A
呼称	15A	ねじサイズ	Rc 1/2"
対辺	42mm	全長	500mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限 る	使用温度	-40~200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン::SCS13 (SUS304) ブレード:SUS304 プレスリング:SUS304 MK金具:SUS304 ガスケット:PTFE

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 ※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.