

品番：EA469EK-100

品名：Rc 1" x600mm フレキチューブ (鉄ユニオン/カシメ)



販売価格	8,160円(税抜)／8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜)／8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1097ページ		



品番	EA469EK-100
品名	Rc 1" x600mm フレキチューブ (鉄ユニオン/カシメ)
メーカー	南国フレキ工業
型番	NK-1100F-25A
呼称	25A
対辺	60mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・ガス
使用圧力	1.0MPa
使用温度	-10~100℃
材質	チューブ:SUS304 ユニオン:FCMB ブレード:SUS304 プレスリング:SS400 MK金具:SS400 ガスケット:T/#1995

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1100F-25A
呼称	25A	ねじサイズ	Rc 1”
対辺	60mm	全長	600mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・ガス	使用温度	-10～100℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン:FCMB ブレード:SUS304 プレスリング:SS400 MK金具:SS400 ガスケット:T/#1995
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
カシメタイプ			
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造			
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 ※ねじれは吸収できません。			
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。			

