

# 品番 : EA469EK-4

品名 : Rc 1/2" x300mm フレキチューブ (鉄ユニオン/カシメ)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1097ページ		



## 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1100F-15A
呼称	15A	ねじサイズ	Rc 1/2"
対刃	43mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・ガス	使用温度	-10~100°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン:FCMB ブレード:SUS304 プレスリング:SS400 MK金具:SS400 ガスケット:T/#1995

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

カシメタイプ

ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和

※ねじれば吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.