品番: EA469EL-12

品名:R1·1/4"x300mm フレキチューブ(SUSニップル/溶接)



販売価格	10,100円 (税抜)/11,110円(税込)				
カタログ価格	10,100円(税抜)/11,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 15:42現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1097ページ				









仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1500/SUS304-32A
呼称	32A	ねじサイズ	R 1-1/4"
対辺	43mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限 る	使用温度	–40~450°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 プレード:SUS304 ブレード止めリング:SUS304 オスニップル:ステンレス鋼(SCS13)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ