

品番：EA469EL-42

品名：R 1・1/4"x400mm フレキチューブ (SUSニップル/溶接)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/11 13:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1500/SUS304-32A |
| 呼称 | 32A | ねじサイズ | R 1-1/4" |
| 対辺 | 43mm | 全長 | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る | 使用温度 | -40~450℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ブレード止めリング:SUS304 オスニップル:ステンレス鋼(SCS13) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.