品番: EA469EM-113

品名:R3/8"x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)



販売価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)				
カタログ価格	4,670円(税抜)/5,137円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 17:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1097ページ				









仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1500-10A
呼称	10A	ねじサイズ	R 3/8"
対辺	17mm	全長	700mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ブレード止めリング:SUS304 オスニップル:炭素綱(SS400)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.