


品番 : EA469EN-113

品名 : Rc 3/8"x R 3/8"x700mm フレキチューブ (SUS/溶接)



販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900/SUS304-10A
呼称	10A	ねじサイズ	Rc 3/8"×R 3/8"
対辺	37mm	全長	700mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。	使用温度	-40~450℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 メスユニオン:ステンレス鋼(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE ブレードリング止め:SUS304 オスニップル:ステンレス鋼(SUS304)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応  
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

