

品番：EA469EN-44

品名：Rc1・1/2"xR1・1/2"x400mm フレキチューブ (SUS/溶接)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/22 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900/SUS304-40A
呼称	40A	ねじサイズ	Rc 1-1/2"×R 1-1/2"
対辺	78mm	全長	400mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。	使用温度	-40~450℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 メスユニオン:ステンレス鋼(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE ブレードリング止め:SUS304 オスニップル:ステンレス鋼(SUS304)
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造			
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

