

品番：EA469EN-50

品名：Rc 2" x R 2" x400mm フレキチューブ (SUS/溶接)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,000円(税抜) / 25,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,000円(税抜) / 25,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/03 00:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|---|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1900/SUS304-50A |
| 呼称 | 50A | ねじサイズ | Rc 2" x R 2" |
| 対辺 | 93mm | 全長 | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度 | -40~450℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ: SUS304 メスユニオン: ステンレス鋼 (SUS304) ブレード: SUS304 ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: PTFE ブレードリング止め: SUS304 オスニップル: ステンレス鋼 (SUS304) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

