

品番：EA469EN-70

品名：Rc 1" x R 1" x500mm フレキチューブ (SUS/溶接)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900/SUS304-25A
呼称	25A	ねじサイズ	Rc 1" x R 1"
対辺	59mm	全長	500mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。	使用温度	-40~450℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ: SUS304 メスユニオン: ステンレス鋼 (SUS304) ブレード: SUS304 ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: PTFE ブレードリング止め: SUS304 オスニップル: ステンレス鋼 (SUS304)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けられた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

