品番: EA469EP-120

品名: R 1" x Rc 1" x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)



販売価格	7,330円 (税抜)/ 8,063円(税込)					
カタログ価 格	7,330円(税抜)/8,063円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/17 01:07現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1098ページ					









仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900-25A	
呼称	25A	ねじサイズ	R 1"×Rc 1"	
対辺	60mm	全長	700mm	
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200°C	
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ: SUS304 メスユニオン: 炭素鋼 (FCMB) ブレード: SUS304 ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: T/#1995 ブレードリング止め: SUS304 オスニップル: 炭素鋼 (SS400 or FCMB)	

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ