

品番：EA469ER-36

品名：R 3/4" x600mm フレキチューブ (鉄ニップル/カシメ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,870円(税抜)／6,457円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,870円(税抜)／6,457円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/11/17 03:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1097ページ                      |      |   |



|    |               |
|----|---------------|
| 品名 | EA469ER-36    |
| 規格 | R 3/4" x600mm |
| 材質 | ステンレス         |
| 用途 | 配管            |
| 単位 | 本             |
| 在庫 | 0             |
| 価格 | 5,870円(税抜)    |
| 納期 | 1週間           |
| 備考 |               |

仕様

|                                           |                                                                                            |       |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| メーカー                                      | 南国フレキ工業                                                                                    | 型番    | NK-3400MM-20A |
| 材質                                        | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>ベースブロック:SS400<br>プレスリング:SS400<br>袋ナット:SS400<br>オスアダプター:SS400 | 使用圧力  | 1.0MPa        |
| 適用流体                                      | 水・油・空気・蒸気                                                                                  | 使用温度  | -10～250℃      |
| 配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ               |                                                                                            |       |               |
| チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造             |                                                                                            |       |               |
| 配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応<br>※ねじれは吸収できません。 |                                                                                            |       |               |
| 振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。               |                                                                                            |       |               |
| 呼称                                        | 20A                                                                                        | ねじサイズ | R 3/4"        |
| 対辺                                        | 27mm                                                                                       | 全長    | 600mm         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

