

品番：EA469ER-50

品名：R 1" x700mm フレキチューブ (鉄ニップル/カシメ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/17 03:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1097ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-3400MM-25A |
| 呼称 | 25A | ねじサイズ | R 1" |
| 対辺 | 35mm | 全長 | 700mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度 | -10~250℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SS400 プレスリング:SS400 袋ナット:SS400 オスアダプター:SS400 |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応

※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

