

品番 : EA469ES-13

品名 : R 3/8" x400mm フレキチューブ (SUSニツフル/カシメ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,510円(税抜) / 7,161円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,510円(税抜) / 7,161円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/22 02:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|      |                                     |       |  |
|------|-------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業                             | 型番    | NK-3400MM/SUS304-10A   |
| 呼称   | 10A                                 | ねじサイズ | R 3/8"   |
| 対辺   | 19mm                                | 全長    | 400mm  |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度  | -40~450℃   |
| 使用圧力 | 1.0MPa                              | 材質    | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>ベースブロック:SUS304<br>プレスリング:SUS304<br>袋ナット:SUS304<br>オスアダプター:SUS304 |

チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応  
※ねじれは吸収できません。

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

振動による溶接部の割れが無いいため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.