品番: EA469ES-3

品名:R3/8"x300mm フレキチューブ(SUSニップル/カシメ)



販売価格	<b>6,230円</b> (税抜)/ 6,853円(税込)				
カタログ価 格	6,230円(税抜)/6,853円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/17 03:53現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1097ページ				









## 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3400MM/SUS304-10A
呼称	10A	ねじサイズ	R 3/8"
対辺	19mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限 る。	使用温度	-40~450°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SUS304 プレスリング:SUS304 袋ナット:SUS304 オスアダプター:SUS304

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.