

品番：EA469EV-130

品名：1" x700mm フレキチューブ(SUSフランジ)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3100-SUS304-25A
用途	配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。	呼び径(A呼称)	25
呼び径(B呼称)	1"	外径	125mm
全長	700mm	クラス	10K
適用流体	水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。	使用温度	-40~450℃
最高圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 カラー:SUS304 ルーズフランジ:SUS304

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.