

品番：EA469EV-42

品名：1・1/4"x400mm フレキチューブ(SUSフランジ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/02 22:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|          |                                     |          |  |
|----------|-------------------------------------|----------|--|
| メーカー     | 南国フレキ工業                             | 型番       | NK-3100-SUS304-32A   |
| 用途       | 配管誤差調整・変位吸収<br>※ねじれは吸収できません。        | 呼び径(A呼称) | 32   |
| 呼び径(B呼称) | 1-1/4"                              | 外径       | 135mm  |
| 全長       | 400mm                               | クラス      | 10K  |
| 適用流体     | 水・油・空気・薬品・蒸気<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度     | -40~450℃   |
| 最高圧力     | 1.0MPa                              | 材質       | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>カラー:SUS304<br>ルーズフランジ:SUS304 |

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.