品番: EA469FA-20A

品名: 2" 溶接 90° エルボ(ステンレス製)



販売価格	<b>2,060円</b> (税抜)/ 2,266円(税込)				
カタログ価 格	2,060円(税抜)/2,266円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/16 18:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1101ページ				





## 仕様

呼び径	50A(2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	60.5mm	内径	54.9mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	76.2mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約560g
最高使用温度	200℃		

突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)

90°エルボ(ロング)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.