品番: EA469FA-8A

品名:1"溶接90°エルボ(ステンレス製)



| 販売価格 | 1,030円(税抜)/1,133円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,030円(税抜)/1,133円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/11/16 18:14現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1101ページ | | | | |





仕様

| 呼び径 | 25A(1) | 呼び厚さ | Sch.10S |
|--------|----------------|----------|---------|
| 外径 | 34.0mm | 内径 | 28.4mm |
| 厚さ | 2.8mm | 中心から端面距離 | 38.1mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約130g |
| 最高使用温度 | 200℃ | | |

突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)

90°エルボ(ロング)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.