




品番 : EA469FB-14A

品名 : 1・1/2" 溶接 90° ショートエルボ(ステンレス製)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 14:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



仕様

呼び径	40A(1・1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	48.6mm	内径	43.0mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	38.1mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約200g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
90°エルボ(ショート)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.