品番: EA469FB-24A

品名: 2·1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)



販売価格	3,770円(税抜)/4,147円(税込)				
カタログ価 格	3,770円(税抜)/4,147円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/15 14:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1101ページ				





## 仕様

呼び径	65A(2·1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	76.3mm	内径	70.3mm
厚さ	3.0mm	中心から端面距離	63.5mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約590g
最高使用温度	200℃		

突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)

90°エルボ(ショート)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.