


品番 : EA469FC-12A

品名 : 1・1/4" 溶接 45° エルボ(ステンレス製)



販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/14 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



#### 仕様

呼び径	32A(1・1/4)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	42.7mm	内径	37.1mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	19.7mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約110g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
45°ロングエルボ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.