


品番：EA469FC-8A

品名：1" 溶接 45° エルボ(ステンレス製)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



仕様

呼び径	25A(1)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	34.0mm	内径	28.4mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	15.8mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約100g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
45°ロングエルボ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.