品番: EA469FE-2A

品名: 1" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製)



販売価格	<b>2,860円</b> (税抜)/3,146円(税込)				
カタログ価 格	2,860円(税抜)/3,146円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/15 15:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1101ページ				





## 仕様

呼び径	25A(1)×15A(1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	34.0mm/21.7mm	内径	28.4mm×17.5mm
厚さ	2.8mm/2.1mm	中心から端面距離	38.1mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約156g
最高使用温度	200℃		

突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)

径違いT(チーズ)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.