


品番 : EA469FE-5A

品名 : 1・1/4" x 1" 溶接異径チーズ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/24 06:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |                   |          |               |
|------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 呼び径                    | 32A(1・1/4)×25A(1) | 呼び厚さ     | Sch.10S       |
| 外径                     | 42.7mm/34.0mm     | 内径       | 37.1mm×28.4mm |
| 厚さ                     | 2.8mm             | 中心から端面距離 | 47.6mm        |
| 材質                     | ステンレス(SUS304W)    | 重量       | 約319          |
| 最高使用温度                 | 200℃              |          |               |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) |                   |          |               |
| 径違いT(チーズ)              |                   |          |               |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.