


品番：EA469FE-5A

品名：1・1/4" x 1" 溶接異径チーズ(ステンレス製)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 00:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

呼び径	32A(1・1/4)×25A(1)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	42.7mm/34.0mm	内径	37.1mm×28.4mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	47.6mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約319
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
径違いT(チーズ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.