


# 品番 : EA469FF-10A

品名 : 1・1/2" x 3/4"溶接同心レギューサー(ステンレス製)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



## 仕様

呼び径	40A(1・1/2)×20A(3/4)	材質	ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ	Sch.10S	外径	48.6mm/27.2mm
内径	43.0mm×23.0mm	厚さ	2.8mm×2.1mm
端面間距離	63.5mm	重量	約156g
最高使用温度	200°C		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
同心レギューサー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.