


品番 : EA469FF-12A

品名 : 1・1/2"×1・1/4"溶接同心レヂューサー(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 12:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|-----------------------|----|----------------|
| 呼び径 | 40A(1・1/2)×32A(1・1/4) | 材質 | ステンレス(SUS304W) |
| 呼び厚さ | Sch.10S | 外径 | 48.6mm/42.7mm |
| 内径 | 43.0mm×37.1mm | 厚さ | 2.8mm×2.8mm |
| 端面間距離 | 63.5mm | 重量 | 約188g |
| 最高使用温度 | 200℃ | | |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) | | | |
| 同心レヂューサー | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.