


品番：EA469FF-15A

品名：2" x 1・1/2" 溶接同心レギュレーサ(ステンレス製)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 12:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



#### 仕様

呼び径	50A(2)×40A(1・1/2)	材質	ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ	Sch.10S	外径	60.5mm/48.6mm
内径	54.9mm×43.0mm	厚さ	2.8mm×2.8mm
端面間距離	76.2mm	重量	約273g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
同心レギュレーサ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.