


品番 : EA469FF-5A

品名 : 1" x 1/2" 溶接同心レギューサー(ステンレス製)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

呼び径	25A(1)×15A(1/2)	材質	ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ	Sch.10S	外径	34.0mm/21.7mm
内径	28.4mm×17.5mm	厚さ	2.8mm×2.1mm
端面間距離	50.8mm	重量	約89g
最高使用温度	200°C		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
同心レギューサー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.