品番: EA469FH-12A

品名:1·1/4"/5K溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	2,170円 (税抜)/ 2,387円(税込)					
カタログ価 格	2,170円(税抜)/2,387円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/16 18:15現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1101ページ					





仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K		
材質	SUSF304	呼び	32(1·1/4)		
外径	115mm	ボルト中心円径	90mm		
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4		
内径	43.2mm	適用管外径	42.7mm		
フランジ厚	12mm	適用規格	JIS B2220		
重量	約770g	最高使用温度	200℃		
スリップオン溶接式板フランジ					

代替品



品番 EA469FJ-12A コメント クラス 10K

株式会社エスコ