


品番 : EA469FH-12A

品名 : 1・1/4" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



## 仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K
材質	SUSF304	呼び	32(1・1/4)
外径	115mm	ボルト中心円径	90mm
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4
内径	43.2mm	適用管外径	42.7mm
フランジ厚	12mm	適用規格	JIS B2220
重量	約770g	最高使用温度	200°C
スリップオン溶接式板フランジ			

## 代替品

	品番 EA469FJ-12A コメント クラス 10K
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

