


品番 : EA469FH-24A

品名 : 2・1/2" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		




#### 仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K
材質	SUSF304	呼び	65(2・1/2)
外径	155mm	ボルト中心円径	130mm
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4
内径	77.1mm	適用管外径	76.3mm
フランジ厚	14mm	適用規格	JIS B2220
重量	約1480g	最高使用温度	200℃

スリップオン溶接式板フランジ

#### 代替品

	品番 EA469FJ-24A コメント クラス 10K
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

