品番: EA469FH-6A

品名:3/4"/5K溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	995円(税抜)/ 1,095円(税込)					
カタログ価 格	995円(税抜)/1,095円(税込)					
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/16 18:14現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1101ページ					





仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K		
材質	SUSF304	呼び	20(3/4)		
外径	85mm	ボルト中心円径	65mm		
ボルト穴径	12mm	ボルト穴数	4		
内径	27.7mm	適用管外径	27.2mm		
フランジ厚	10mm	適用規格	JIS B2220		
重量	約360g	最高使用温度	200℃		
スリップオン溶接式板フランジ					

代替品



品番 EA469FJ-6A コメント クラス 10K

株式会社エスコ