品番: EA469FJ-12A

品名:1·1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,550円(税抜)/3,905円(税込)				
カタログ価 格	3,550円(税抜)/3,905円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/16 19:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1101ページ				





仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	10K		
材質	SUSF304	呼び	32(1·1/4)		
外径	135mm	ボルト中心円径	100mm		
ボルト穴径	19mm	ボルト穴数	4		
内径	43.2mm	適用管外径	42.7mm		
フランジ厚	16mm	適用規格	JIS B2220		
重量	約1470g	最高使用温度	200℃		
スリップオン溶接式板フランジ					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.