


品番 : EA469FL-30A

品名 : 3" / 10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,860円(税抜) / 8,646円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,860円(税抜) / 8,646円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/02/10 09:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------|---------|-----------|
| フランジ形状 | 閉止フランジ | 呼び圧力 | 10K |
| 材質 | SUSF304 | 呼び | 80(3) |
| 外径 | 185mm | ボルト中心円径 | 150mm |
| ボルト穴径 | 19mm | ボルト穴数 | 8 |
| 内径 | 90.0mm | 適用管外径 | 89.1mm |
| フランジ厚 | 18mm | 適用規格 | JIS B2220 |
| 重量 | 約3480g | 最高使用温度 | 200°C |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.