

品番：EA469GA-8

品名：1" 溶接 90° エルボ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 645円(税抜) / 710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 645円(税抜) / 710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 70 (2026/04/09 00:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|
| 呼 | A呼称:25 B呼称:1 | 外径 | 34.0mm |
| 内径 | 27.6mm | 厚み | 3.2mm |
| サイズ | 38.1mm | 重量 | 約145g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | | |
| 突合せ溶接式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.