

品番：EA469H-50


品名：50A ソケット(3管種用メカニカル継手)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,170円(税抜) / 8,987円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,170円(税抜) / 8,987円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/21 13:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ                      |      |   |



| 適用管種 | 適用管径 | 適用管種      |
|------|------|-----------|
| 鋼管   | φ100 | 炭素鋼鋼管     |
| 塩ビ管  | φ100 | 硬質塩化ビニル管  |
| ポリ管  | φ100 | ポリエチレン二層管 |



## 仕様

|          |  |         |                                  |
|----------|--|---------|----------------------------------|
| メーカー     | プロテリアル(旧日立金属)                                    | 商品名     | ハイパワーロック                         |
| 使用流体     | 水・油・空気・都市ガス、LPG(※)                               | 最高使用圧力  | 水・空気・油:1.0MPa<br>都市ガス・LPG:0.3MPa |
| 材質       | 本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)<br>ロックリング・カラー:鋼<br>パッキン:NBR | 呼び      | 50A                              |
| ナット二面幅   | 89mm   | ナット高さ   | 24mm                             |
| 端面間寸法    | 101mm  | 使用温度範囲  | -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)             |
| 管の差し込み長さ | 47mm   | 標準締付トルク | 160N・m                           |

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット

### 【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)  
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)  
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.