


品番：EA469HB-80

品名：80A エルボ(3管種用メカ継手)



販売価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	80A
ナット二面幅	126mm	ナット高さ	27mm
端面間寸法	107.5mm	使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ	58mm	標準締付トルク	260N・m

ハイパワーロック(鋼管用)エルボ

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

