


品番 : EA469HD-15

品名 : 15A チーズ(3管種用カニカル継手)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa
材質	本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR	呼び	15A
ナット二面幅	44mm	ナット高さ	19mm
端面間寸法	46mm	使用温度範囲	-10°C~60°C (水の場合0°C~40°C)
管の差し込み長さ	34mm	標準締付トルク	60N·m

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)チーズ

【適用管種】

钢管…配管用炭素鋼钢管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき钢管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング钢管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング钢管(PA・PB)

塩ビ管…硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)

ポリ管…水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは钢管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.