


品番 : EA469SC-4

品名 : Rc1/2"[透視式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		




仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GK13S
ねじサイズ	Rc1/2"	呼び径(A呼称)	15
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃	使用ガラス	強化ガラス
重量	0.7kg		

サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします

代替品

	品番 EA469SC-4A コメント 変更点: ボルト固定方法
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.