品番: EA469SD-6

品名: Rc3/4"[フラッパ-式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	36,400円(税抜)/40,040円(税込)				
カタログ価 格	36,400円(税抜)/40,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/26 03:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1109ページ				





※フラッパーの赤色塗装はなくなりました





仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GKF13S
用途	フラッパー式サイトグラス	呼び径	20A
ねじサイズ	PT3/4"	接続	ねじ込みRc(PT)
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa(10kgf/c㎡)
最高使用温度	150℃	使用ガラス	強化ガラス
サイズ	A:3/4¥" L:100mm H:約66mm	重量	0.8kg
フラッパー式サイトグラ ス	スプリングで押さえられたフラッパー (金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。		

株式会社エスコ