


品番：EA469SD-6A

品名：Rc3/4"[フラップ[°]-式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/31 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GEF13S
呼び径	20A	ねじサイズ	Rc3/4"
使用ガラス	強化ガラス	材質	ボディ:SCS13A(ステンレス鋳鋼) ※詳細は添付図面をご確認ください。
重量	約1.0kg	最高使用圧力	1.0MPa・G
最高使用温度	150℃		

スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。

流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.