


品番：EA469WA-14

品名：1・1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		



仕様

メーカー	児玉工業	型番	S40A
用途	鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールの漏水を緊急補修します	呼び径	40(1・1/2")
耐圧	2MPa(20kgf/cm ²)	耐熱温度	-30℃～130℃
使用流体	水・湯・オイル・蒸気	材質	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ	D1:56mm D2:78mm D3:49mm D4:71mm W:122mm L:65mm	重量	1.02kg
使用六角レンチ	8mm		

継手部、直管部用

水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適。

●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能
パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能!
(設備停止やエア抜き等も不要)

●突発的な漏水にも5～10分で緊急補修
取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能

●配管の様々な個所にも対応

直管部はもちろん、継手(ソケット・エルボ・チーズなど)との接続部も簡単に漏水補修が可能

●幅広い使用温度範囲

使用温度範囲は-30℃～130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.