

品番 : EA470A-10

品名 : G 1" ボールバルブ(フルボア)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/06 21:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1061ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------|
| 最高使用圧力 | 4.5MPa(0°C~20°C時) | 使用温度範囲 | -15°C~120°C |
| 取付ねじ | G1" | 全長 | 68mm |
| ハンドル長 | 105mm | 外径 | 46mm |
| 内径 | 25mm | 重量 | 470g |
| 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール :MS58 真鍮(ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製リング ハンドル:スチール(亜鉛メッキ、PVC コート) | | |
| フルボア型 | | | |
| エアーには40°C 0.9MPa以下で使用して下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.