品番: EA470AA-103

品名: R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(フルボァ/真鍮製)



販売価格	<b>5,500円</b> (税抜)/ 6,050円(税込)				
カタログ価格	5,500円(税抜)/6,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/16 17:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1104ページ				







カタログ訂正

24/10/08 ●(誤)ねじサイズ(Rc):3/8"→(正)ねじサイズ(R):3/8¥" (Rc):3/8¥" (No.55、No.56 1115)

## 仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	ZO-10A
呼び径(A呼称)	10	ねじサイズ	オス:R3/8¥" メス:Rc3/8¥"
最高許容圧力	-20~38℃の水・油・ガス:4.12MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.98MPa	流体	水・ガス・油
材質	ボデー:C3771 ボデーキャップ:C3771 ステム:C3604+Niめっき ボール:C3771+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKM ハンドル:SUS430	接続形状	テーパーおねじ×テーパーめねじ :JIS B0203

## フルボア型

浸出性能基準相当品(メーカー確認)

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

## 株式会社エスコ