


品番 : EA470AF-2

品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,670円(税抜) / 4,037円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,670円(税抜) / 4,037円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/05/17 09:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1063ページ | | |



| | |
|-----------|-----------|
| 品番 | EA470AF-2 |
| メーカー | KITZ |
| 呼び径 | 8A |
| ねじサイズ | Rc1/4" |
| 材質 | SCS13A |
| 使用温度範囲 | -30~230℃ |
| 接続形状 | JIS B0203 |
| 最高使用圧力 | 4.12MPa |
| 蝶形ハンドル | あり |
| レデューストポア型 | あり |
| RoHS相当品 | あり |

仕様

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UTKW-8A |
| 呼び径 | 8A | ねじサイズ | Rc1/4" |
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(-30~40℃):4.12MPa | 材質 | ボディ:ステンレス鋼(SCS13A) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | 使用温度範囲 | -30℃~230℃ |
| レデューストポア型 | | | |
| 蝶形ハンドル | | | |
| RoHS相当品 | | | |
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.