


品番：EA470BE-10

品名：Rc 1" ボールバルブ (ROHS指令対応/真鍮製)



販売価格	4,290円 (税抜) / 4,719円 (税込)		
カタログ価格	4,290円 (税抜) / 4,719円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/06 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1105ページ		



使用材料	本体: 真鍮 (黄銅)	ハンドル: 緑色樹脂
塗料	本体: 亜鉛めっき	ハンドル: 緑色樹脂
密封材料	ボール: 真鍮	シールリング: Oリング
その他	ボルト: 真鍮	ナット: 真鍮

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	G-FF-T25
呼び径	25	取付ねじ	Rc1”
全長	79mm	最小内径	25mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス (可燃性・毒性以外)	最高許容圧力 (使用温度範囲)	2.8MPa (−15~100℃) 0.5MPa (～150℃)
流量 (CV値)	46	材質	真鍮
呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適			
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用			
埋設不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.