


品番：EA470BE-3

品名：Rc3/8" ボールバルブ (ROHS指令対応/真鍮製)



販売価格	2,480円 (税抜) / 2,728円 (税込)		
カタログ価格	2,480円 (税抜) / 2,728円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/03 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1105ページ		



使用材料	本体: 真鍮 (黄銅) / ハンドル: 亜鉛めっき鋼 / 密封材: EPDM / 潤滑剤: 合成油
仕様	口径: Rc 3/8" / 全長: 55mm / 最小内径: 10mm / 最大許容圧力: 2.8MPa (-15~100℃) / 0.5MPa (~150℃)
特徴	・ROHS指令対応 / ・真鍮製 / ・フルポート設計 / ・高強度 / ・長寿命

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	G-FF-T10
呼び径	10	取付ねじ	Rc3/8"
全長	50mm	最小内径	10mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス (可燃性・毒性以外)	最高許容圧力 (使用温度範囲)	2.8MPa (−15~100℃) 0.5MPa (～150℃)
流量 (CV値)	6	材質	真鍮
呼び径と同じフルポート設計されていますので、大流量配管に最適			
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用			
埋設不可			